




## Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

AnalogModule 1A0 ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2611

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Električni podaci

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| Radni napon      | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Potrošnja struje | [mA] | 135            |

## Izlazi

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Električna izvedba             | AS-i                      |
| Raspon napona DC               | [V] 13...36; (prema PELV) |
| Strujna opteretivost po izlazu | [mA] 100                  |
| Osigurano protiv kratkog spoja | da                        |

## Radni uvjeti

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura okoline | [°C] 0...70 |
| Zaštita             | IP 20       |

## Testovi / odobrenja

|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|

## AS-i klasifikacija

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Profil AS-i                 | S-7.1   |
| Konfiguracija I/O AS-i      | [hex] 7 |
| Identifikacijska šifra AS-i | [hex] 1 |

## Mehanički podaci

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

AnalogModule 1A0 ST

|            |         |
|------------|---------|
| Materijali | PA; PVC |
|------------|---------|

Prikazi / radni elementi

|        |          |                 |
|--------|----------|-----------------|
| Prikaz | Pogon    | LED, Zeleno     |
|        | Funkcija | 1 x LED, Žuto   |
|        |          | 1 x LED, Crveno |


Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



|    |                          |
|----|--------------------------|
| A+ | AS-i +                   |
| A- | AS-i -                   |
| I+ | Napajanje aktuatora +24V |
| I- | Napajanje aktuatora 0V   |
| AA | analogni izlaz +         |
| 0V | analogni izlaz 0V        |