




Broj digitalnih ulaza	4
Ulazni krug digitalnih ulaza	\$vier weitere Eingaenge auf den Pins 2



Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Napajanje napona	[V]	21,6...28,4
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	500
Visoka razina prekapčanja	[V]	11...30
Niska razina prekapčanja	[V]	-3...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
------------------------	---------

IO-Link Master

Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.0
Broj ulaza razreda A	4

PROFIBUS

Stopa prijenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...55
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Otpornost na udarce	IEC 60068-2-27	
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	dijelovi 2-6 / IEC 68, dijelovi 2-27

Mehanički podaci

Težina	[g]	287
Materijali	kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno	

Opaske

Upute	Otkazani artikal
Količina pakiranja	1 kom.



Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Električni priključak - Napajanje napona


Poveznik: M8; kodiranje: A



	utikač M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	utičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Električni priključak - PROFIBUS

Poveznik: M12; kodiranje: B



	utikač M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	ne koristi se
	utičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	ne koristi se



Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi M12
1	24 V DC
2	Ulaz
3	GND
4	IO-Link / Ulaz
5	ne koristi se