


Otkazani artikal



Električni podaci

Radni napon	[V]	20...29 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 85
Električno odvajanje		ne

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 8
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	8
-----------------------	---



Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP 4x2DI M12

Napajanje napona	[V]	20...29
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	500
Visoka razina prekapčanja	[V]	11...30
Niska razina prekapčanja	[V]	-3...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Sučelja

PROFIBUS

Stopa prijenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...55
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Otpornost na vibracije	IEC 68	dijelovi 2-6 / IEC 68, dijelovi 2-27

Mehanički podaci

Težina	[g]	296,5
Materijali	kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: M8; kodiranje: A



	utikač M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	utičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND




Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP 4x2DI M12

Električni priključak - PROFIBUS


Poveznik: M12; kodiranje: B



	utikač M12 PROFIBUS In
1	ne koristi se
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	Zaslon
	utičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	Zaslon

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



	utičnica M12
1	Napajanje senzora +
2+4	Unos podataka
3	Napajanje senzora -
5	ne koristi se