


Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Otkazani artikal



Električni podaci

Radni napon	[V]	20...29 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 140
Električno odvajanje		ne

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4
---------------------	-------------------------

Ulazi

Napajanje senzora ulaza	od napona opterećenja
-------------------------	-----------------------



Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Broj analognih ulaza	4
Analogni ulaz (napon) [V]	10...0

Točnost / odstupanja

Mjerne greške [% od konačne vrijednosti]	< ± 0,3
---	---------

Sučelja

PROFIBUS

Stopa prijenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...55
Temperatura skladištenja [°C]	-25...85
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Otpornost na vibracije	IEC 68	dijelovi 2-6 / IEC 68, dijelovi 2-27

Mehanički podaci

Težina [g]	300
Materijali	kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: M8; kodiranje: A




	utikač M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	utičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Modul I/O za terenske primjene

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Električni priključak - PROFIBUS


Poveznik: M12; kodiranje: B




	utikač M12 PROFIBUS In
1	ne koristi se
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	Zaslon
	utičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	Zaslon

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



Priključak



	utičnica M12 Ulazi
1	Napajanje senzora UL
2	Ulaz +
3	GND
4	Ulaz -
5	Zaslon