




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Krug	PNP

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 20



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI ST

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Profil AS-i		S-0.0
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0
Mehanički podaci		
Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu	
Materijali	PA; PVC	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
Opaske		
Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Vijčane stezaljke:		
Priključak		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4