



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2709

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 250
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4; (dvosmjerno)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	15...29
Visoka ulazna struja [mA]	> 3
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapćanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 00

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-7.0
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0

Mehanički podaci

Vrsta montaže	ugradnja u kućište Klöckner-Möller RMQ16: I 8
---------------	---

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	kratki spoj	LED, Crveno

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Priključak

