




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DO T C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 40
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC	[V] 10...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 1000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C] -25...70
Zaštita	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-8.0
-------------	-------



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DO T C

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	8
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu
Materijali	PA; PVC

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	kratki spoj	LED, Crveno

Opaske

Opaske	Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Priključak



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Napajanje aktuatora +24V
E-	Napajanje aktuatora 0V
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4