




## Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| Radni napon      | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Potrošnja struje | [mA] | < 280          |

## Ulazi/izlazi

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4 |
|---------------------|--------------------------|

## Ulazi

|                                              |      |         |
|----------------------------------------------|------|---------|
| Broj digitalnih ulaza                        |      | 4       |
| Ulazni krug digitalnih ulaza                 |      | PNP     |
| Napajanje senzora ulaza                      |      | AS-i    |
| Napajanje napona                             | [V]  | 20...30 |
| Maks. ukupna snaga struje ulaza              | [mA] | 200     |
| Visoka ulazna struja                         | [mA] | > 3     |
| Niska ulazna struja                          | [mA] | < 1,5   |
| Visoka razina prekapčanja                    | [V]  | > 10    |
| Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva |      | da      |

## Izlazi

|                    |      |
|--------------------|------|
| Električna izvedba | AS-i |
| Krug               | PNP  |

## Radni uvjeti


|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...70 |
| Zaštita             |      | IP 20    |



## Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI C

| Testovi / odobrenja         |       |                                                                      |             |
|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| EMC                         |       | EN 50295                                                             |             |
| AS-i klasifikacija          |       |                                                                      |             |
| Profil AS-i                 |       | S-0.0                                                                |             |
| Konfiguracija I/O AS-i      | [hex] | 0                                                                    |             |
| Identifikacijska šifra AS-i | [hex] | 0                                                                    |             |
| Mehanički podaci            |       |                                                                      |             |
| Vrsta montaže               |       | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |             |
| Materijali                  |       | PA; PVC                                                              |             |
| Prikazi / radni elementi    |       |                                                                      |             |
| Prikaz                      |       | Status prekapčanja                                                   | LED, Žuto   |
|                             |       | Pogon                                                                | LED, Zeleno |
| Opaske                      |       |                                                                      |             |
| Opaske                      |       | Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:       |             |
|                             |       | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                               |             |
|                             |       | Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.                     |             |
| Količina pakiranja          |       | 1 kom.                                                               |             |
| Električni priključak       |       |                                                                      |             |
| COMBICON:                   |       |                                                                      |             |
| Priključak                  |       |                                                                      |             |



|         |                           |
|---------|---------------------------|
| A+      | AS-i +                    |
| A-      | AS-i -                    |
| I+      | Napajanje senzora +24V    |
| I-      | Napajanje senzora 0V      |
| I1...I4 | Sklopni ulaz senzor 1...4 |