




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R C

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	60
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj izlaza releja: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AUX
Napajanje napona	[V]	18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		ne

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Raspon napona DC	[V] 24



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R C

Raspon napona AC	[V]	240
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	2500
Broj izlaza releja		4
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Električki izolirano		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...50
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i klasifikacija		
Profil AS-i		S-7.0
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0
Mehanički podaci		
Vrsta montaže	Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu	
Materijali	PA; PVC	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)	Utičnica COMBICON: E70198	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	


Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DI 4DO R C

Električni priključak

COMBICON:

Priključak



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
L1	Vanjsko napajanje - (DC) / L1 (AC)
N	Vanjsko napajanje - (DC) / N (AC)
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4