


Modul ProcessLine sučelja AS

ProcessLine 8 SB IP69K



Primjena

Primjena

higijenska i vlažna područja u industriji hrane

Električni podaci

Radni napon

[V]

26,5...31,6 DC

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)

Dodatni dovod napona

[V]

20...30 DC; (AUX)

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-5...70

Zaštita

IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC

EN 62026-2

EN 61000-6-2

Mehanički podaci

Težina

[g]

613,5

Dimenzije

[mm]

Ø 137,3 / L = 80

Materijali

Plemeniti čelik; Računalo

Električni priključak

Priključak modula

M12

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Zaštitna kapica: M12, E70297

Dodatna oprema (opcionalno)

Momentni ključ: E70390

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.




Modul ProcessLine sučelja AS

ProcessLine 8 SB IP69K

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	Funkcijsko uzemljenje