


Modul sučelja AS

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5211

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 135
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		ne

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj izlaza releja: 2
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	100
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da



Modul sučelja AS

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Izlazi					
Električna izvedba	AS-i				
Raspon napona DC [V]	24; (prema PELV; preko veznog utikača M12)				
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	1000				
Broj izlaza releja	2				
Osigurano protiv kratkog spoja	ne				
Električki izolirano	da				
Radni uvjeti					
Temperatura okoline [°C]	-25...85				
Zaštita	IP 67				
Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
	EN 50178				
AS-i klasifikacija					
Profil AS-i	S-3.0				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatic	2+4	2+4	4	4
Mehanički podaci					
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela				
Materijali	PBT				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon			LED, Zeleno	
	Funkcija			LED, Žuto	
Opaske					
Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.				
Količina pakiranja	1 kom.				



Modul sučelja AS

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	Vanjski napon +
3	Vanjski napon - Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-