


Modul sučelja AS

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5213

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 35
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Ugrađena nadzorna jedinica		ne

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 4
---------------------	-----------------------

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Raspon napona DC	[V] 24; (prema PELV; preko veznog utikača M12)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 1000
Broj izlaza releja	4
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C] -25...85
Zaštita	IP 67

