


Modul sučelja AS

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5215

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 135

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4; (2 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

