


Modul osvijetljene tipke sučelja AS

Moduloberteil aktiv,

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2018

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 taster / LED Zeleno
3 taster / LED Crveno



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 55

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	taster	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

**Modul osvijetljene tipke sučelja AS**

Moduloberteil aktiv,

Mehanički podaci	
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali	PBT
Opaske	
Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta. Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
kontaktni zatiči s donjim dijelom modula, FK / PG:	