


Modul osvijetljene tipke sučelja AS

Moduloberteil aktiv,

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 taster / LED Plavo
- 3 taster / LED Plavo



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 55

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i		S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		taster	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali	PBT

**Modul osvijetljene tipke sučelja AS**

Moduloberteil aktiv,

Opaske	
Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta. Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:	