


Modul sučelja AS

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5215

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 235

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4; (2 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul sučelja AS

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Radni uvjeti						
Temperatura okoline		[°C]	-25...85			
Zaštita			IP 67			
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-0.1				
Konfiguracija I/O AS-i		[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i		[hex]	1			
Certifikat AS-i		01302				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		utičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		zatic	4	2	4	2
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela				
Materijali		PBT				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				
Električni priključak						
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:						
Poveznik: M12; kodiranje: A						
1 2 3 4						