




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS Module 2BI 2LO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2086

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 taster / LED
- 3 taster / LED



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.1	
Prošireni način adresiranja	ne	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4	



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS Module 2BI 2LO

Profil AS-i	S-3.F.F				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	F.F				
Certifikat AS-i	04801				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	taster	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mehanički podaci

Težina [g]	100,6
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Tipke	2 x LED, Bijelo
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	pokrivna potpora: 2				
	umeci u boji: 2, Crveno				
	2, Zeleno				
	2, Žuto				
	2, Plavo				
	2, Bijelo				

Opaske

Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta.				
	Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.				
Količina pakiranja	1 kom.				

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: