


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2027

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 spoj cijevi Ø 8 mm
2 Ploča za etiketiranje

**Električni podaci**

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 200
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 2
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



AirBox sučelja AS

AirBox/1x2DI/2PO M12

Izlazi						
Električna izvedba	AS-i					
Broj pneumatskih izlaza	2					
Radni uvjeti						
Temperatura okoline	[°C]	0...55				
Napomena o temperaturi okoline		kada se koristi suhi komprimirani zrak: -25...55 °C				
Zaštita		IP 67				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulazi/izlazi	I-1	I-2	O-3	O-4
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		postavljanje pomoću vijaka				
Materijali		PE				
Pneumatski sustav		2 x 3/2-smjerna ventila sa sjedištem				
Područje radnog tlaka	[bar]	2...8				
Područje radnog tlaka	[MPa]	0,2...0,8				
Napomena o području radnog tlaka		uklj. najviši mogući tlak				
Količina zraka kod 6/5 bara	[l/min]	350				
Količina zraka kod 6/0 bara	[l/min]	550				
Dopušteni komprimirani zrak		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano				
Cijevna armatura		Legris LF 3000/8				
Ispust		ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno			
		Funkcija	LED, Žuto			
Opaske						
Opaske		Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja”				
Količina pakiranja		1 kom.				



AirBox sučelja AS

AirBox/1x2DI/2PO M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A

