AC2032

Univerzalni modul sučelja AS

EMS/Module/4DI/CCT



1 Ploča za etiketiranje

Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	200
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	160
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 3
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

AC2032

Univerzalni modul sučelja AS

EMS/Module/4DI/CCT

Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.F				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		dodjela	I-1	I-2	I-3	I-4
Mehanički podaci						
Težina	[g]	182				
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja				
Materijali		PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno			
		Greška	LED, Crveno			
		Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak						
Priključak modula		Plosnati kabeli				
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				

Električni priključak

rešetkaste stezaljke:

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: