


Univerzalni modul sučelja AS

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2035

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Ploča za etiketiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 60
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4
Krug	PNP
Raspon napona DC	[V] 24; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA] 1000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C] -25...60
Zaštita	IP 65



Univerzalni modul sučelja AS

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-8.0				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]		8				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]		0				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Oznaka	O-1	O-2	O-3	O-4
Određivanje parametar bita		Parametar bit	Funkcija			
		P0	nadzorna jedinica za sve izlaze	:	aktivirano	* / deaktivirano
		P1	ne rabi se			
		P2	ne rabi se			
		P3	ne rabi se			
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za donje dijelove PK-E ili VS				
Materijali		PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon			LED, Zeleno	
		Funkcija			LED, Žuto	
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				
Električni priključak						
rešetkaste stezaljke:						
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E / PG:						