




Univerzalni modul sučelja AS

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 Ploča za etiketiranje



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	230
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		4
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 3
Visoka razina prekapćanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da



Univerzalni modul sučelja AS

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Izlazi					
Broj digitalnih izlaza	4				
Krug	PNP				
Raspon napona DC	[V]	24; (prema PELV)			
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)			
Osigurano protiv kratkog spoja	da				
Električki izolirano	da				
Napajanje izlaza na aktuatoru	AUX				
Radni uvjeti					
Temperatura okoline	[°C]	-25...60			
Zaštita	IP 65				
Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
AS-i klasifikacija					
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.F.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F.F			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dvosmjerno	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Funkcija			
	P0	nadzorna jedinica za sve izlaze	:	aktivirano	* / deaktivirano
	P1	ne rabi se			
	P2	ne rabi se			
	P3	ne rabi se			
Mehanički podaci					
Težina	[g]	317			
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za donje dijelove PK-E ili VS				
Materijali	PA 6-GF30; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak					
Priključak modula	Plosnati kabeli				
Opaske					
Opaske	Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.				
Količina pakiranja	1 kom.				
Električni priključak					
rešetkaste stezaljke:					
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E / PG:					