


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2055

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 spoj cijevi Ø 8 mm  
2 Ploča za etiketiranje

**Električni podaci**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Radni napon [V]            | 26,5...31,6 DC |
| Potrošnja struje [mA]      | < 150          |
| Ugrađena nadzorna jedinica | da             |

**Ulazi/izlazi**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 2 |
|---------------------|------------------------------------------------------|

**Ulazi**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Broj digitalnih ulaza                        | 2       |
| Ulazni krug digitalnih ulaza                 | PNP     |
| Napajanje senzora ulaza                      | AS-i    |
| Napajanje napona [V]                         | 20...30 |
| Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]         | 100     |
| Visoka ulazna struja [mA]                    | > 3     |
| Niska ulazna struja [mA]                     | < 1,5   |
| Visoka razina prekapčanja [V]                | > 10    |
| Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da      |



## AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 2PO M12

| Izlazi                      |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Električna izvedba          | AS-i                                                                                                                                              |             |     |     |     |
| Broj pneumatskih izlaza     | 2                                                                                                                                                 |             |     |     |     |
| Radni uvjeti                |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| Temperatura okoline         | [°C]                                                                                                                                              | 0...55      |     |     |     |
| Zaštita                     |                                                                                                                                                   | IP 65       |     |     |     |
| Testovi / odobrenja         |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| EMC                         | EN 50295                                                                                                                                          |             |     |     |     |
| AS-i klasifikacija          |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| Profil AS-i                 | S-3.F                                                                                                                                             |             |     |     |     |
| Konfiguracija I/O AS-i      | [hex]                                                                                                                                             | 3           |     |     |     |
| Identifikacijska šifra AS-i | [hex]                                                                                                                                             | F           |     |     |     |
| Certifikat AS-i             | 10501                                                                                                                                             |             |     |     |     |
| Dodjela podatkovnih bitova  | Podatkovni bit                                                                                                                                    | D0          | D1  | D2  | D3  |
|                             | Ulazi/izlazi                                                                                                                                      | I-1         | I-2 | O-3 | O-4 |
| Mehanički podaci            |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| Vrsta montaže               | postavljanje pomoću vijaka                                                                                                                        |             |     |     |     |
| Materijali                  | PBT                                                                                                                                               |             |     |     |     |
| Pneumatski sustav           | 2 x 3/2-smjerna ventila sa sjedištem                                                                                                              |             |     |     |     |
| Područje radnog tlaka       | [bar]                                                                                                                                             | 2...8       |     |     |     |
| Područje radnog tlaka       | [MPa]                                                                                                                                             | 0,2...0,8   |     |     |     |
| Količina zraka kod 6/5 bara | [l/min]                                                                                                                                           | 400         |     |     |     |
| Količina zraka kod 6/0 bara | [l/min]                                                                                                                                           | 700         |     |     |     |
| Dopušteni komprimirani zrak | filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano                                                                                           |             |     |     |     |
| Cijevna armatura            | Legris LF 3000/8                                                                                                                                  |             |     |     |     |
| Ispust                      | Ispust s ugrađenim filtrom                                                                                                                        |             |     |     |     |
| Prikazi / radni elementi    |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| Prikaz                      | Pogon                                                                                                                                             | LED, Zeleno |     |     |     |
|                             | Funkcija                                                                                                                                          | LED, Žuto   |     |     |     |
| Opaske                      |                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
| Opaske                      | Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja” |             |     |     |     |
| Količina pakiranja          | 1 kom.                                                                                                                                            |             |     |     |     |

**AirBox sučelja AS**

AirBox 2DI 2PO M12

**Električni priključak**

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
|     | Ulazi                            |
| 1   | Napajanje senzora L+             |
| 2+4 | Unos podataka premošteno iznutra |
| 3   | Napajanje senzora L-             |