


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2041

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 spoj cijevi Ø 8 mm
2 Ploča za etiketiranje

**Električni podaci**

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 170
Dodatni dovod napona [V]	18...30 DC; (prema PELV)
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj pneumatskih izlaza: 2
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4; (2 x 2)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 3
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



AirBox sučelja AS

AirBox 2x2DI 2PO M12

Izlazi					
Električna izvedba	AS-i				
Broj pneumatskih izlaza	2				
Radni uvjeti					
Temperatura okoline	[°C]	0...55			
Napomena o temperaturi okoline		s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C			
Zaštita		IP 65			
Testovi / odobrenja					
EMC		EN 50295			
AS-i klasifikacija					
Profil AS-i		S-7.F			
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	zatic	4	2	4	4
Mehanički podaci					
Vrsta montaže		postavljanje pomoću vijaka			
Materijali		PBT			
Pneumatski sustav		2 x 3/2-smjerna ventila sa sjedištem			
Područje radnog tlaka	[bar]	2...8			
Područje radnog tlaka	[MPa]	0,2...0,8			
Napomena o području radnog tlaka		uklj. najviši mogući tlak			
Količina zraka kod 6/5 bara	[l/min]	350			
Količina zraka kod 6/0 bara	[l/min]	550			
Dopušteni komprimirani zrak		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano			
Cijevna armatura		Legris LF 3000/8			
Prikazi / radni elementi					
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno		
		Funkcija	LED, Žuto		
Dodatna oprema					
Dodatna oprema (opcionalno)		Prigušivač:, E75232			
Opaske					
Opaske		Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja”			
Količina pakiranja		1 kom.			



AirBox sučelja AS

AirBox 2x2DI 2PO M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A



	Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2	Unos podataka I2/I4
3	Napajanje senzora L-
4	Unos podataka I1/I3