


Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Ploča za etiketiranje
2 taster / LED Žuto
3 taster / LED Žuto



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 55

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-3.F		
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3	
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F	
Certifikat AS-i	04501		
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1
	taster	2	1
	LED	-	-

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
---------------	--

**Modul osvijetljene tipke sučelja AS**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materijali	PBT
------------	-----

Opaske

Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta. Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A

