




Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2057

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 spoj cijevi Ø 8 mm
- 3 vijak za ručno upravljanje
- 4 spoj cijevi Ø 4 mm pomoćni zrak

**Električni podaci**

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 165
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 3
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapćanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 1PO M12

Izlazi					
Električna izvedba	AS-i				
Broj pneumatskih izlaza	1				
Radni uvjeti					
Temperatura okoline	[°C]	0...55			
Napomena o temperaturi okoline	s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C				
Zaštita	IP 67				
Testovi / odobrenja					
EMC	EN 50295				
AS-i klasifikacija					
Profil AS-i	S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	utičnica	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	zatic	4	2 / 4	-	-
Mehanički podaci					
Vrsta montaže	postavljanje pomoću vijaka				
Materijali	PBT				
Pneumatski sustav	1 x 4/2-smjerni ventil sa sjedištem				
Područje radnog tlaka	[bar]	3...8			
Područje radnog tlaka	[MPa]	0,3...0,8			
Napomena o području radnog tlaka	uklj. najviši mogući tlak				
Količina zraka kod 6/5 bara	[l/min]	500			
Količina zraka kod 6/0 bara	[l/min]	700			
Dopušteni komprimirani zrak	filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano				
Pomoćni zrak 90% vakuumski	[bar]	3...8			
Pomoćni zrak 90% vakuumski	[MPa]	0,3...0,8			
Cijevna armatura	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Ispust	ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Funkcija	LED, Žuto			
Dodatna oprema					
Dodatna oprema (opcionalno)	Prigušivač:, E75232				
Opaske					
Opaske	Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja”				
Količina pakiranja	1 kom.				



AirBox sučelja AS

AirBox 2Di 1PO M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Priključak

Poveznik: M12