




Modul CompactLine sučelja AS

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC5224

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	135
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,09
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	90
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5



Modul CompactLine sučelja AS

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5				
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10				
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da				
Izlazi						
Električna izvedba		AS-i				
Broj digitalnih izlaza		2				
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	90				
Osigurano protiv kratkog spoja		da				
Električki izolirano		ne				
Radni uvjeti						
Temperatura okoline	[°C]	-25...85				
Zaštita		IP 67				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Certifikat AS-i		04201				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3	
	utičnica	IN1	IN2	IN2	OUT4	
	zatic	2+4	4	2	4	
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja				
Materijali		PBT				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno				
	Funkcija	LED, Žuto				
Opaske						
Opaske	Gornji dio modula s ulazom MOVISWITCH koristi se kao sučelje za motorne pogone SEW-a.					
	Priključak na utičnici S2 uključuje kombinirani izlaz i ulaz za uključivanje i isključivanje motora.					
	Povratna informacija u slučaju preopterećenja.					
	Može se koristiti dodatni ulaz na utičnici 1 i izlaz na utičnici 4.					
Količina pakiranja		1 kom.				



Modul CompactLine sučelja AS

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Poveznik: M12; kodiranje: A

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	Napajanje strujom L+
2	Sklopni izlaz 3 oslobođenje
3	Napajanje strujom L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Unos podataka 2 spremno Ulazi
1	Napajanje senzora L+
2+4	Unos podataka premošteno iznutra
3	Napajanje senzora L-