


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2048

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
2 spoj cijevi Ø 8 mm
3 vijak za ručno upravljanje

**Električni podaci**

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 165
Dodatni dovod napona	[V]	18...30 DC; (prema PELV)
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 1
---------------------	--

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	100
Visoka ulazna struja [mA]	> 3



AirBox sučelja AS

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5				
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10				
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da				
Izlazi						
Električna izvedba		AS-i				
Broj pneumatskih izlaza		1				
Radni uvjeti						
Temperatura okoline	[°C]	0...55				
Napomena o temperaturi okoline		s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C				
Zaštita		IP 67				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 50295				
AS-i klasifikacija						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	3				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulazi/izlazi	I-1	I-2	O-3	ne koristi se
Mehanički podaci						
Vrsta montaže		postavljanje pomoću vijaka				
Materijali		kućište: PBT; metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: FKM				
Pneumatski sustav		1 x 4/2-smjerni ventil sa sjedištem				
Područje radnog tlaka	[bar]	3...8				
Područje radnog tlaka	[MPa]	0,3...0,8				
Napomena o području radnog tlaka		uklj. najviši mogući tlak				
Količina zraka kod 6/5 bara	[l/min]	500				
Količina zraka kod 6/0 bara	[l/min]	700				
Dopušteni komprimirani zrak		filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano				
Cijevna armatura		Legris LF 3000/8				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon	LED, Zeleno			
		Funkcija	LED, Žuto			
Električni priključak						
Priključak modula		Plosnati kabeli				
Dodatna oprema						
Dodatna oprema (opcionalno)		Prigušivač:, E75232				
Opaske						
Opaske		Pogledajte napomene za komprimirani zrak te za elektromagnetsku kompatibilnost ili elektrostatičko pražnjenje (EMC/ESD) pod stavkom „Preuzimanja”				
Količina pakiranja		1 kom.				



AirBox sučelja AS

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:

Priključak