




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

c2S-Module 2BI 2LO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2396

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 LED
- 3 taster 2 / LED 2
- 4 taster 1 / LED 1



Primjena		
Dizajn	Kapice u boji promjenjive	
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

c2S-Module 2BI 2LO

AS-i klasifikacija					
Verzija AS-i	2.1				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	B			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Certifikat AS-i	49201				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	taster	-	-	1	2
Mehanički podaci					
Težina	[g]	104			
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja				
Materijali	PBT				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
	Tipke	2 x LED, Bijelo			
Dodatna oprema					
Isporuka obuhvata	pokrivna potpora: 2				
	umeci u boji: 2, Crveno				
	2, Zeleno				
	2, Žuto				
	2, Plavo				
	2, Bijelo				
Opaske					
Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta.				
	Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.				
Količina pakiranja	1 kom.				
Električni priključak					
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:					