




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 LED
- 3 taster / LED
- 4 sklopka upravljana ključem



Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 40; (sa zaštitnim poklopcem: IP 54)
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		da
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-B.A.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	B
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Certifikat AS-i	49202				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dodjela	ne rabi se	LED	sklopka upravljana ključem	taster
Mehanički podaci					
Težina	[g]	117,5			
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabla ili donjih dijelova vijčanog spoja				
Materijali	PBT				
Prikazi / radni elementi					
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno			
	Greška	LED, Crveno			
Opaske					
Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta.				
	Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.				
Količina pakiranja	1 kom.				
Električni priključak					
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:					