




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS-Module 2BI 2LO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2398
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 LED
- 3 taster 2 normalno otvoreno / Zeleno
- 4 taster 1 normalno zatvoreno / Crveno



Primjena		
Primjena		terenska ugradnja
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

EMS-Module 2BI 2LO

Prošireni način adresiranja	da			
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4			
Profil AS-i	S-B.A.E			
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	B			
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	A.E			
Certifikat AS-i	49203			
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	taster	-	-	1

Mehanički podaci

Težina [g]	97
Vrsta montaže	Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Otvarač poklopca:, E70206
-----------------------------	---------------------------

Opaske

Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta.
	Kućiče i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: