




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Konektor za adresiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 235
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	4; (dvosmjerno)
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Niska ulazna struja [mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja [V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Broj digitalnih izlaza	4



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Krug	PNP
Raspon napona DC [V]	10...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	1000
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 00; IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-7.0
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0
Certifikat AS-i	05001

Mehanički podaci

Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN
Materijali	PA; PVC

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

