


Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2257

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Konektor za adresiranje



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 235
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	6
Ugrađena nadzorna jedinica		da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---

Ulazi

Broj digitalnih ulaza		4; (dvosmjerno)
Ulazni krug digitalnih ulaza		PNP
Napajanje senzora ulaza		AS-i
Napajanje napona	[V]	20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	200
Visoka ulazna struja	[mA]	> 5
Niska ulazna struja	[mA]	< 1,5
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Izlazi		
Električna izvedba	AS-i	
Broj digitalnih izlaza	4	
Krug	PNP	
Raspon napona DC [V]	10...30; (prema PELV)	
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	2000	
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Električki izolirano	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Zaštita	IP 20	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
AS-i klasifikacija		
Profil AS-i	S-7.0	
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7	
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	0	
Certifikat AS-i	05001	
Mehanički podaci		
Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN	
Materijali	PA; PVC	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Priključak		

