




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3217
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena	
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće
Električni podaci	
Radni napon [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	10...53; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	53; (s vanjskim napajanjem: 28 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Dodatni dovod napona [V]	24 DC
Dodatni dovod napona	opcionalno
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 4
Ulazi	
Napajanje senzora ulaza	AS-i / AUX
Broj analognih ulaza	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogni ulaz (napon) [V]	0...10
Analogni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	ne
Razlučivost analognog ulaza	16 (1 bit = 1 mV)



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...85
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
MTTF	[godina]	120
AS-i klasifikacija		
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje	
Prošireni način adresiranja	ne	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.E
Mehanički podaci		
Težina	[g]	168,5
Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN	
Materijali	PA 6.6	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto Kanali 1...4
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Električni priključak

COMBICON:

Priključak

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Napajanje senzora +24V
V1...4	analogni ulaz Napon
I-	Napajanje senzora 0V
0V	analogni ulaz 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Vanjsko napajanje senzora +24V
E-	Vanjsko napajanje senzora 0V