




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3218
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena	
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće
Električni podaci	
Radni napon [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	12...57; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	57; (s vanjskim napajanjem: 25 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,5; (s vanjskim napajanjem; s vanjskim napajanjem: 100 mA)
Dodatni dovod napona [V]	24 DC; (prema PELV)
Dodatni dovod napona	opcionalno
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 4
Izlazi	
Broj analognih izlaza	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Analogni strujni izlaz	[mA]	0...20
Maks. opterećenje	[Ω]	600
Zaštita od preopterećenja		da
Razlučivost analognog izlaza		16 (1 bit = 1 μA)
Napajanje izlaza na aktuatoru		AS-i / AUX

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...85
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
MTTF	[godina]	140

AS-i klasifikacija

Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje					
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M3; M4					
Profil AS-i	S-7.3.6					
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.6				
Određivanje parametar bita	Parametar bit	Oznaka				
	P0	ne rabi se	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano
	P1	ne rabi se	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano
	P2	ukazivanje na periferni kvar	: 1	aktivirano	/ 0	deaktivirano
	P3	ne rabi se	/ 1	rezervirano	/ 0	rezervirano

Mehanički podaci

Težina	[g]	175
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Materijali		PA 6.6

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
	Greška	LED, Crveno
	Funkcija	LED, Žuto Kanali 1...4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Električni priključak

COMBICON:

Priključak

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Napajanje aktuatora +24V
C1...4	analogni izlaz Struja
O-	Napajanje aktuatora 0V
0V	analogni izlaz 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Vanjsko napajanje aktuatora +24V
E-	Vanjsko napajanje aktuatora 0V