




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3219  
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



| Primjena                                  |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena                                  | Postavljanje u upravljačke ormariće                                                         |
| Električni podaci                         |                                                                                             |
| Radni napon [V]                           | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)                                              |
| Potrošnja struje [mA]                     | 12...57; (Vanjsko napajanje)                                                                |
| Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 57; (s vanjskim napajanjem: 25 mA)                                                          |
| Zaštita od obrnutog polariteta            | da                                                                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A]      | 0,5; (s vanjskim napajanjem; s vanjskim napajanjem: 100 mA)                                 |
| Dodatni dovod napona [V]                  | 24 DC; (prema PELV)                                                                         |
| Dodatni dovod napona                      | opcionalno                                                                                  |
| Ulazi/izlazi                              |                                                                                             |
| Broj ulaza i izlaza                       | Broj analognih izlaza: 4                                                                    |
| Izlazi                                    |                                                                                             |
| Broj analognih izlaza                     | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |



## Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (V) C IP20

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Maks. opterećenje             | [Ω] | 600               |
| Analogni naponski izlaz       | [V] | 0...10            |
| Min. otpornost na opterećenje | [Ω] | 1000              |
| Zaštita od preopterećenja     |     | da                |
| Razlučivost analognog izlaza  |     | 16 (1 bit = 1 μV) |
| Napajanje izlaza na aktuatoru |     | AS-i / AUX        |

## Radni uvjeti

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Temperatura okoline      | [°C] | 0...70   |
| Temperatura skladištenja | [°C] | -20...85 |
| Zaštita                  |      | IP 20    |

## Testovi / odobrenja

|      |          |     |
|------|----------|-----|
| EMC  | EN 50295 |     |
| MTTF | [godina] | 140 |

## AS-i klasifikacija

|                                                   |                         |                              |     |             |     |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----|--------------|
| Adresiranje AS-i                                  | Konektor za adresiranje |                              |     |             |     |              |
| Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4                  |                              |     |             |     |              |
| Profil AS-i                                       | S-7.3.6                 |                              |     |             |     |              |
| Konfiguracija I/O AS-i                            | [hex]                   | 7                            |     |             |     |              |
| Identifikacijska šifra AS-i                       | [hex]                   | 3.6                          |     |             |     |              |
| Određivanje parametar bita                        | Parametar bit           | Oznaka                       |     |             |     |              |
|                                                   | P0                      | ne rabi se                   | / 1 | rezervirano | / 0 | rezervirano  |
|                                                   | P1                      | ne rabi se                   | / 1 | rezervirano | / 0 | rezervirano  |
|                                                   | P2                      | ukazivanje na periferni kvar | : 1 | aktivirano  | / 0 | deaktivirano |
|                                                   | P3                      | ne rabi se                   | / 1 | rezervirano | / 0 | rezervirano  |

## Mehanički podaci

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| Težina        | [g]                     | 174,5 |
| Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |       |
| Materijali    | PA 6.6                  |       |

## Prikazi / radni elementi

|        |          |                                   |
|--------|----------|-----------------------------------|
| Prikaz | Pogon    | LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX |
|        | Greška   | LED, Crveno                       |
|        | Funkcija | LED, Žuto Kanali 1...4            |

## Dodatna oprema

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dodatna oprema (opcionalno) | Utičnica COMBICON |
|-----------------------------|-------------------|

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Električni priključak

COMBICON:

Priključak

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| O+ | V1 | O- | 0V |
| O+ | V2 | O- | 0V |
| O+ | V3 | O- | 0V |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 0V | O- | V4 | O+ |
|    |    |    |    |
| A+ | A- | E+ | E- |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| O+     | Napajanje aktuatora +24V         |
| V1...4 | analogni izlaz Napon             |
| O-     | Napajanje aktuatora 0V           |
| 0V     | analogni izlaz 0V                |
| A+     | AS-i +                           |
| A-     | AS-i -                           |
| E+     | Vanjsko napajanje aktuatora +24V |
| E-     | Vanjsko napajanje aktuatora 0V   |