




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Otkazani artikal

Alternativni artikli: AC3222

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Konektor za adresiranje
2 Konektor COMBICON s vijčanim terminalima opcionalno



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj ulaza Pt100: 4
Mjerno područje [°C]	-200...850

Primjena

Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće
----------	-------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	80
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj ulaza Pt100: 4
---------------------	---------------------

Ulazi

Broj ulaza Pt100	4
Napajanje senzora ulaza	AS-i



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Napajanje napona	[V]	24
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	80
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva		da
Razlučivost analognog ulaza		16 / 0,1 °C

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	[°C]	-200...850
-----------------	------	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	
MTTF	[godina]	140

AS-i klasifikacija

Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.E
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3.E

Mehanički podaci

Težina	[g]	155,5
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Materijali		PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto Kanali 1...4
	Pogon	LED, Zeleno Napon AS-i - AS-i
	Greška	LED, Crveno

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Električni priključak

COMBICON:

Priključak

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	Senzorski ulazi +
S-	Senzorski ulazi -
1+...4+	Izlazi Drive + 4-žični Pt100
1-...4-	Izlazi Drive - 4-žični Pt100
FE	Funkcijsko uzemljenje
A+	AS-i +
A-	AS-i -