




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4DO T C



- 1 Ploča za etiketiranje
- 2 Konektor za adresiranje
- 3 Adapter vodilice DIN



Primjena		
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	50
Dodatni dovod napona	[V]	20...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	4000; (AUX)
Ugrađena nadzorna jedinica		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4	
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza		4
Krug		PNP
Raspon napona DC	[V]	20...30; (AUX)
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	1000; (kategorija iskoristivosti DC-12: 700 mA; kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja	[A]	4



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4DO T C

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Električki izolirano	da
Napajanje izlaza na aktuatoru	AUX

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 20
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[godina]	254
Upute	Uređaj se napaja iz izoliranog izvora.; Ovaj izvor napona treba imati sekundarni osigurač naveden na UL-u (pogledajte priloženi list).; Alternativno se može koristiti napajanje 2. razreda za AUX.	

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	ne				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	8			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	0.E			
Certifikat AS-i	37302				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Izlaz	O-1	O-2	O-3	O-4

Mehanički podaci

Težina	[g]	126
Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN	
Materijali	PC-GF20	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto O1...O4
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionarno)	konektori
-----------------------------	-----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4DO T C

Električni priključak

električni priključak s pinovima:

Priključak



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Napajanje aktuatora +24V
E-	Napajanje aktuatora 0V
O1...O4	Sklopni izlaz aktuator 1...4