



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 140

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F				
Certifikat AS-i		15101				
Dodjela podatkovnih bitova		Oznaka	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Mehanički podaci

Materijali	PBT; Računalo
------------	---------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 Podatkovni bit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 Podatkovni bit D4

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -