


Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2315

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 senzor 1
2 senzor 2



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
-------------	-----	----------------

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
------------------------	-------	---



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F
Certifikat AS-i		15102

Mehanički podaci

Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm] 55 x 60 x 35
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak

