


Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2317

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 senzor 1
2 senzor 2



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
-------------	-----	----------------

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i klasifikacija		
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F
Certifikat AS-i		15101

Mehanički podaci		
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali		PBT; Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i-	

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Ausgänge		
2	Sklopni izlaz 2 +	
3	Vanjski napon -	
4	Sklopni izlaz 1 +	