


AC2310



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 senzor 1
2 senzor 2



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		AS-i
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 160
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12


Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[godina]	394
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		ne
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F.F
Certifikat AS-i		75003
Mehanički podaci		
Težina	[g]	179,5
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali		PBT; Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto
	Greška	LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtvena podloška za učvršćivanje
		vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
		podložnici: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)		



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Priključak




Električni priključak

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Izlazi

3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz 1 +