


AC2315



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 senzor 1
- 2 senzor 2



Značajke proizvoda

Električna izvedba	AS-i
Razmak prekapćanja [mm]	4
Dimenzije [mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 40

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Domet nadzora

Razmak prekapćanja [mm]	4
-------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 67



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[godina]	924
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		da
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.F
Certifikat AS-i		74901
Mehanički podaci		
Težina	[g]	149,5
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtvena podloška za učvršćivanje
		vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
		podložnici: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)		
		



**Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa
četvrtinskim zakretajem**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Priključak



Električni priključak

1	AS-i +
3	AS-i -