


Modul osvijetljene tipke sučelja AS

Push-button modul 8I/8O

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC2351

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 150
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 00

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

**Modul osvijetljene tipke sučelja AS**

Push-button modul 8I/8O

AS-i klasifikacija	
Profil AS-i	S-7.F
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	F
Certifikat AS-i	14401
Mehanički podaci	
Materijali	prednja ploča: Aluminij
Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionalno)	Otvarač poklopca:, E70206
Opaske	
Opaske	Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta. Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
COMBICON:	