


Modul osvijetljene tipke sučelja AS

Push-button modul 8I/8O

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 150
Zaštita od obrnutog polariteta		da

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klasifikacija

Profil AS-i	S-7.F
-------------	-------

**Modul osvijetljene tipke sučelja AS**

Push-button modul 8I/8O

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	F
Certifikat AS-i		14401
Mehanički podaci		
Materijali		prednja ploča: Aluminij
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		Otvarač poklopca:, E70206
Opaske		
Opaske		Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta. Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja		1 kom.