




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja; higijenska i vlažna područja u industriji hrane	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	80
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Izlazi		
Električna izvedba	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...80
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.11; 3.0	



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	B			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Certifikat AS-i	135301				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 Plavo	DO-0	-	-	-
	LED 2 Bijelo	-	DO-1	-	-
	Tipke 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	Tipke 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mehanički podaci

Težina [g]	275,6
Vrsta montaže	postavljanje pomoću vijaka
Dimenzije [mm]	118 x 50 x 47
Materijali	Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
Radni elementi	2	Slobodno programabilne tipke s pozadinskim osvijetljenjem

Električni priključak

Priključak modula	M12
-------------------	-----

Opaske

Opaske	Modulima gumba (RAFI vrste RAFIX22) omogućuje se zaštita od slučajnog doticaja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak



1	AS-i +
3	AS-i -