




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 Tipke 2 / LED 2
- 3 Tipke 1 / LED 1
- 4 Ploča za etiketiranje



Primjena

Dizajn	Kapice u boji promjenjive
Primjena	terenska ugradnja

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55

Ulazi

Napajanje senzora ulaza	AS-i
-------------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.11; 3.0
Prošireni način adresiranja	da
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Profil AS-i	S-7.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	A.E				
Certifikat AS-i	133801				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	Tipke 1	DI-0	-	-	-
	Tipke 2	-	DI-1	-	-

Mehanički podaci

Težina [g]	140
Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN
Dimenzije [mm]	89,6 x 46 x 45
Materijali	PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
Radni elementi	2	Slobodno programabilne tipke s pozadinskim osvijetljenjem

Električni priključak

Priključak modula	M12
-------------------	-----


Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	pokrivna potpora: 2	
	umeci u boji: 2, Crveno	
	2, Zeleno	
	2, Žuto	
	2, Plavo	
	2, Bijelo	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak



1	AS-i +
3	AS-i -