




Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 Tipke 2 / LED 2
- 3 Tipke 1 / LED 1
- 4 Ploča za etiketiranje



Primjena		
Primjena	terenska ugradnja	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	55
Ulazi		
Napajanje senzora ulaza	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i klasifikacija		
Verzija AS-i	2.11; 3.0	
Prošireni način adresiranja	da	
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4	
Profil AS-i	S-7.A.E	



Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E				
Certifikat AS-i		133801				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3	
	LED 1	DO-0	-	-	-	
	LED 2	-	DO-1	-	-	
	Tipke 1	DI-0	-	-	-	
	Tipke 2	-	DI-1	-	-	

Mehanički podaci

Težina	[g]	133
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN
Dimenzije	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materijali		PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Greška	LED, Crveno
Radni elementi	2	Slobodno programabilne tipke s pozadinskim osvijetljenjem


Električni priključak

Priključak modula	M12
-------------------	-----

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak



1	AS-i +
3	AS-i -