

AC316A




Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: AC336A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 senzor 1
2 senzor 2



Značajke proizvoda

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 160
Zaštitna klasa		III

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67)

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX		II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Napomena o oznaci ATEX		samo u kombinaciji s ugradbenom pločom
EMC	EN 50295	

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i		2.1
Prošireni način adresiranja		da
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E
Certifikat AS-i		75002

Mehanički podaci

Težina	[g]	200,2
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	55 x 60 x 35
Materijali		PBT; Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Montažna ploča: 1 vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
-------------------	--	--

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC316A



Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik



Priključak

Ausgänge

3	Vanjski napon -
4	Sklopni izlaz +
1, 2, 5	nicht belegt