




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C



Primjena	
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA]	250
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi	
Broj digitalnih ulaza	4
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	18...30; (DC)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Visoka ulazna struja [mA]	6...10
Niska ulazna struja [mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja [V]	> 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C

Radni uvjeti						
Temperatura okoline	[°C]	-25...60				
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75				
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)				
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000				
Zaštita		IP 20				
Terminali za stupanj zaštite		IP 20				
Stupanj zaprljanja		2				
Testovi / odobrenja						
EMC		EN 62026-2				
		EN 61000-6-2				
		EN 61000-6-3				
MTTF	[godina]	437				
AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i		Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja		da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E				
Certifikat AS-i		124402				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Ulaz	I-1	I-2	I-3	I-4
Mehanički podaci						
Težina	[g]	126,7				
Vrsta montaže		Montaža na vodilice DIN				
Materijali		plastika; PC-GF20				
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Status prekapčanja	LED, Žuto I1...I4			
		Pogon	LED, Zeleno AS-i			
		Greška	LED, Crveno			
Dodatna oprema						
Isporuka obuhvata		rešetkaste stezaljke				
Opaske						
Opaske		Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.				
Količina pakiranja		1 kom.				




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI T C

Električni priključak

glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm

Priključak



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4
n.c.	ne koristi se