




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI AUX T C



Primjena		
Primjena	Postavljanje u upravljačke ormariće	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS	[mA]	30
Dodatni dovod napona	[V]	20...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja	[mA]	1100; (AUX)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 4	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza	4	
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)	
Napajanje senzora ulaza	AUX	
Napajanje napona	[V]	18...30; (DC AUX)
Maks. ukupna snaga struje ulaza	[mA]	1000
Visoka ulazna struja	[mA]	6...10
Niska ulazna struja	[mA]	0...2
Visoka razina prekapčanja	[V]	> 11



Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI AUX T C

Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	da
--	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 20
Terminali za stupanj zaštite		IP 20
Stupanj zaprljanja		2

Testovi / odobrenja

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[godina]	336
Upute	Uređaj se napaja iz izoliranog izvora.; Ovaj izvor napona treba imati sekundarni osigurač naveden na UL-u (pogledajte priloženi list).; Alternativno se može koristiti napajanje 2. razreda za AUX.	

AS-i klasifikacija

Verzija AS-i	2.11; 3.0				
Adresiranje AS-i	Konektor za adresiranje				
Prošireni način adresiranja	da				
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	0			
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E			
Certifikat AS-i	124404				
Dodjela podatkovnih bitova	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	Ulaz	I-1	I-2	I-3	I-4

Mehanički podaci

Težina	[g]	113,75
Vrsta montaže	Montaža na vodilice DIN	
Materijali	plastika; PC-GF20	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto I1...I4
	Pogon	LED, Zeleno AS-i, AUX
	Greška	LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	rešetkaste stezaljke
-------------------	----------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

SmartL25 4 DI AUX T C

Električni priključak

glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm

Priključak



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzora +24V
I-	Napajanje senzora 0V
E+	Eksterno napajanje za senzore + 24 V (AUX)
E-	Eksterno napajanje za senzore 0 V (AUX)
I1...I4	Sklopni ulaz senzor 1...4